

**X.LT...ER-D411, X500, Keičiamų plokštelių dydis: 09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221930 09
GTIN	4059782505865
Produktų klasė	28F

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX; Ti
Keičiamų plokštelių dydis	09
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT090412-ER-D411
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	2,27 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	X500
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,3 - 1,4 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		