



Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	15,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,15 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,11 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219933
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8