



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	138 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229701
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205

Pjovimo briaunų skaičius Z	13
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229701
-------------------	--------