



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	76 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------