



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Atraminė plokštelė	229750
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	173 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Atraminė plokštelė	229750
Užveržimo varžtas	229702
Užveržimo varžtas	229700