



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Pjovimo briaunos Ø D _c	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229701
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	76 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229701
-------------------	--------