



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	173 mm
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Pjovimo briaunos Ø D _c	160 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------