

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222819 S
GTIN	4960664686520
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.Pastūma f_z per dantį: 0,06–0,15 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z per dantį	0,06–0,15 mm
Tipas	S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMU 1205 ANER-SM
Kietlydinys	CA6535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	220 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		