

Garant**Feedking greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

212910 52/4

GTIN

4045197321015

Produktų klasė

210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. **Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymasBendras ilgis L_{viso}

40 mm

Pjovimo briaunos $\text{Ø } D_c$

52 mm

maksimalus pjovimo gylis $a_{p, \text{maks.}}$

1,8 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys

219800 (20IP; 5,7 Nm)

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	31 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 120408
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	83 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,85 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	30,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,56 laipsniai
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP