



Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
Pjovimo briaunos Ø D_c	80 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	93 mm
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------