

EFFBE**Elastomero atraminė plokštė EPA, Maksimali keliamoji galia: 750kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086006 750
GTIN	4045197349477
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Alyvai ir senėjimui atsparus elastomeras, neslystantis. Kietumas pagal Šorą (A) CR 80.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms ir įrenginiams, kai neįmanoma naudoti pastatymo elementų arba išlygiavimo pavažų. Norint pritaikyti pagal dydį, atramines plokštes galima pjaustyti.

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimui būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	750 kg
Aukštis H	13 mm
Ilgis A	70 mm
Plotis B	70 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas

