

Garant**XDLT 070308 TN, HB7535, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212937 INOX
GTIN	4045197362339
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 070308 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	1,58 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7535
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	0,85 mm
Pastūma f_z per dantį	0,72 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		