

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 09T308 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	1,99 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \max}$	1,15 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,86 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		