

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 070308 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,58 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HU7810
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	0,85 mm
Pastūma f_z per dantį	0,65 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		