



Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 224000 100/6 |
| GTIN | 4960664532988 |
| Produktų klasė | 25P |

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 50 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 32 mm |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$ | 12 mm |
| maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$ | 107 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 100 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229703 |
|-------------------|--------|