



Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 315/16mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 224000 315/16 |
| GTIN | 4960664533183 |
| Produktų klasė | 25P |

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 315 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 60 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SP.. 1806 |
| maksimalus išorinis Ø D _{maks.} | 322 mm |
| maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.} | 12 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 60 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 16 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Galinė freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229703 |
|-------------------|--------|