

Garant

Feedking greitaėigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/9mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 212910 63/9 |
| GTIN | 4045197549822 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova.**

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ø D ₃ | 50 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 63 mm |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø | 27 mm |

| | |
|---|--------------------------|
| Bendras ilgis L_{viso} | 50 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XD.. 070308 |
| maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$ | 0,85 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 9 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$ | 113 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$ | 124 mm |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_{p} | 0,85 mm |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 49 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 0,35 laipsniai |
| Serija | FeedKing |
| Reguliuojamas kampas κ | 10 laipsniai |
| Fz Helix | 0,7 |
| Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme |
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas |
| Pjovimo technika | HPC |
| įrankių keitimas | PowerCard |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219810 |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP | 674252 9IP |