



## Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Produktų klasė	25P

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

#### Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

### Techninis aprašymas

Plokštelės tvirtinimo lizdas	229765
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	12 mm
Varžtas tvirtinimo lizdui	229704
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	60 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	125 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	132 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229704
Kasetė	229765
Užveržimo varžtas	229703