

**Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224000 125/8
GTIN	4960664533022
Produktų klasė	25P

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	132 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Pjovimo briaunų skaičius Z	8

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229703
-------------------	--------