



Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 160/8
GTIN	4960664533053
Produktų klasė	25P

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	12 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Varžtas tvirtinimo lizdui	229704
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{ maks.}}$	167 mm
Bendras ilgis $L_{\text{ viso}}$	60 mm
Plokštelės tvirtinimo lizdas	229765

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229704
Užveržimo varžtas	229703
Kasetė	229765