



Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 250/14
GTIN	4960664533145
Produktų klasė	25P

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	60 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	12 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	257 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	250 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	14

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229703
-------------------	--------