


**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tipas: GG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	224029 GG
GTIN	4960664609154
Produktų klasė	25A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

**Paskirtis:**

**NB2T / NB3T:** idealu **netolygioms pjovimo sąlygoms**, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

**Pastaba:**

**Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių.** Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 1 \times D$ .

Paskirtis: Rupusis apdirbimas

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,06–0,25 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,06–0,25 mm
Tipas	GG
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Kietlydinys	PR1210
Ašmenys	HM
Paskirtis	Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		