

Garant
PKD sferinė freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø e8 DC: 10 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209655 10
GTIN	4045197513359
Produktų klasė	11Y

Aprašymas
Modelis:

Aukštos kokybės PKD freza atitinka **aukščiausius reikalavimus** apdirbant **GFK, CFK ir grafitą**.
Tiesūs dantys universaliam naudojimui.

Dantų skaičius Z: 2

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 10 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 26 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 9,4 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s : 10 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Pastūma f_z apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius	0,06 mm
Pastūma f_z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,1 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant grafitu	0,14 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Sužeminto koto Ø D_1	9,4 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant GFK CFK	0,09 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	26 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Spindulys R	5 mm
Danga	PKD
Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D pjaunant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------