

Garant
PKD sferinė freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø e8 DC: 12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209655 12
GTIN	4045197513366
Produktų klasė	11Y

Aprašymas
Modelis:

Aukštos kokybės PKD freza atitinka **aukščiausius reikalavimus** apdirbant **GFK, CFK ir grafitą. Tiesūs dantys** universaliam naudojimui.

Dantų skaičius Z: 2

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 10 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 35 mm

Sužeminto koto $\varnothing D_1$: 11,2 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	35 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	11,2 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant grafitu	0,14 mm
Pastūma f_z apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius	0,06 mm
Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	12 mm
Pastūma f_z apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius	0,1 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant GFK CFK	0,09 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Spindulys R	6 mm
Danga	PKD
Ašmenys	PKD
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,2×D pjaunant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto \emptyset 12 mm	SZ2025 12
Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB