

**Garant**

**TwinCut frezavimo galvutė 45° platus žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213410 250/10
GTIN	4045197662866
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

**Paskirtis:**

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

**Atsarginė dalis:**

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ SN.U plokštelėms	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms	261,8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	250 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	265,2 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ ON.U plokštelėms	61,3 mm
Atraminė plokštelė	219897
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Atraminė plokštelė	219897
Užveržimo varžtas	219899
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8