



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Koto Ø D_s h6	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229713