

**KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M5N****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Produktų klasė	24D

Aprašymas**Paskirtis:**

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

maksimalus įgilinimo gylis l	10 mm
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	5,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (1,0 Nm)
cilindr. galvučių DIN varžtams	M5
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Gilino $\varnothing D_1$ H13	10 mm
Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	10-010 / 110
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tinkamos keičiamos plokštelės	WOEX
Keičiamų plokštelių kiekis	1
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1

239652 6IP1