



## Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3Lmm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225200 25/3L  |
| GTIN             | 4960664648139 |
| Produktų klasė   | 250           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

### Techninis aprašymas

|   |                        |
|---|------------------------|
| Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>          | 20 mm                  |
| Keičiamų plokštelių dydis                     | 10                     |
| maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub> | 10 mm                  |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                  | 29 mm                  |
| Bendras ilgis L <sub>viso</sub>               | 120 mm                 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                 | LOMU..                 |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>             | 25 mm                  |
| Keičiamų plokštelių varžtas                   | 229713 (8IP; 1,2 Nm)   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                    | 3                      |
| Koto tipas                                    | Cilindrinis kotas      |
| Reguliuojamas kampas κ                        | 90 laipsniai           |
| frezų naudojimas                              | Kampų frezavimas       |
| frezų naudojimas                              | Frezavimas įsigilinant |
| Vidinis aušinimas                             | taip                   |

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių  
ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229713