



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Keičiamų plokštelių dydis	15
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229714