

**Garant****OFEW 050405 TN, HB7515, Tipas: ST1400**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Produktų klasė	21A

## Aprašymas

### Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,14 mm

## Techninis aprašymas

Pastūma $f_z$ per dantį	0,14 mm
Tipas	ST1400
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	OFEW 050405 TN
Kietlydinys	HB7515

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	390 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	245 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	280 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	180 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	180 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		