



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	10
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	10 mm
Koto Ø D_s h6	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	30 mm
Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------