

**WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 225621 ST1400 |
| GTIN | 4960664648962 |
| Produktų klasė | 25A |

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės, su **6 pjovimo briaunomis**. Didelis, maks. 13° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

Paskirtis:

GH geometrija yra pasirinkimas Nr. 1 rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Pastūma f_z per dantį: 0,2 – 0,4 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WNMU 080608 EN-GH

Kampo spindulys: 0,8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Tipas | ST1400 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WNMU 080608 EN-GH |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Kietlydinys | PR1525 |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 – 0,4 mm |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 160 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 160 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 150 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |