

**LOMU...08ER-SM, PR1525, Keičiamų plokštelių dydis: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225235 15
GTIN	4960664648924
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkliai sumažina pjovimo jėgą.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e=0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...08ER-SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,06 - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		