



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229713