



## Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 80/4
GTIN	4960664647613
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	8 mm
Atraminė plokštelė	229751
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	80 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
Atraminė plokštelė	229751