



## Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	32 mm
Koto Ø $D_s$ h6	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------