

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 24-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Kampo spindulys: 0,4 mm

Techninis aprašymas

Pavadinimas	24-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK62
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	160 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		