



## Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Produktų klasė	250

### Aprašymas

**Modelis:**  
**Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.**

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------