

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W29: 10-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216850 10-010
GTIN	2050002046689
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Kampo spindulys: 0,4 mm

Techninis aprašymas

Pavadinimas	10-010
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK8425
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	30 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		