

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W29: 42-110****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216950 42-110
GTIN	2050002046757
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 080404

Kampo spindulys: 0,4 mm

Techninis aprašymas

Pavadinimas	42-110
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 080404
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7710
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		