



Griovelių freza 90° MFWN, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	110 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto Ø D_s , h_6	32 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------