

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 200/10mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213890 200/10
GTIN	4045197666581
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietlydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde. Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	219860
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	213 mm
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219861 (TX8)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1203..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	200 mm
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas	219862 (25IP; 6 Nm)

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219862
Atraminė kietlydinio plokštelė	219860
Užveržimo varžtas	219861