

Garant

Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietlydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde.

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219861 (TX8)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1203..
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas	219862 (25IP; 6 Nm)
Atraminė plokštelė	219860

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219862
Atraminė kietlydinio plokštelė	219860
Užveržimo varžtas	219861