

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 250/13mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo galvutė 45° su kintamuoju dantų žingsniu siekiant išvengti radialinio mušimo. Specialiomis kietlydinio atraminėmis plokštelėmis užtikrinama precizinė keičiamų plokštelių padėtis lizde. Tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės.

Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219861 (TX8)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1203..
Pjovimo briaunos Ø D _c	250 mm
Atraminė plokštelė	219860
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	263 mm
Keičiamos plokštelės užveržimo varžtas	219862 (25IP; 6 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	13
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219861
Užveržimo varžtas	219862
Atraminė kietlydinio plokštelė	219860