

**Garant****SPUN 120308 E, HU 7730, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**

SPUN 120308 E ST1400 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,18 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,18 mm
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SPUN 120308 E
Kietlydinys	HU 7730
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	250 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		