

Garant**SECN 1203 AFSN, HB7735, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213950 ST1400
GTIN	4045197319418
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.Pastūma f_z per dantį: 0,19 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,19 mm
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SECN 1203 AFSN
Kietlydinys	HB7735
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	290 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	230 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		