

**Garant****SEKR 1203 AFFN, HU7710, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213960 ALU
GTIN	4045197319432
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$ .Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,24 mm**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,24 mm
Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SEKR 1203 AFFN
Kietlydinys	HU7710
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	725 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		