

**Garant****Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 20mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 217180 20     |
| GTIN             | 4045197196910 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtas          | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>          | 25 mm                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z           | 1                      |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>         | 67 mm                  |
| L <sub>2</sub>                       | 52 mm                  |
| Koto tipas                           | Whistle Notch          |
| Mažiausias Ø d <sub>min</sub>        | 13 mm                  |
| Gilinimo Ø D                         | 20 mm                  |
| Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub> | 20 mm                  |
| Programuotas matmuo e                | 3,8 mm                 |
| L <sub>3</sub>                       | 45 mm                  |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | 260142                 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Vidinis aušinimas | taip       |
| Bendras ilgis L   | 117 mm     |
| Įrankių keitimas  | PowerCard  |
| Produkto rūšis    | Gilintuvas |

## Priedai

|  |            |
|--|------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Užveržimo varžtas Tipas 1  | 219795 1   |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm           | 211750 1,2 |