

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 48mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 48
GTIN	4045197281319
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	48 mm
Koto tipas	Whistle Notch
L ₃	135 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Iškyšos ilgis L ₁	163 mm
L ₂	143 mm
Programuotas matmuo e	8,05 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Koto Ø D _s h6	32 mm
Mažiausias Ø d _{min}	33 mm
Riebokšlio Ø D ₁	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	223 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Užveržimo varžtas	219844