

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 24
GTIN	4045197196927
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Gilinimo Ø D	24 mm
Programuotas matmuo e	4,8 mm
L ₃	50 mm
L ₂	57 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Koto tipas	Whistle Notch
Mažiausias Ø d _{min}	15 mm
Riebokšlio Ø D ₁	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Iškyšos ilgis L ₁	72 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	122 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Užveržimo varžtas Tipas 1	219795 1
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP